

**Mitutoyo****Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 12-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

**Accessoires:**

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

Meettrommel-Ø	23 mm
Totale lengte	127 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Meetbereik	12 - 16 mm
Maat a	2,6 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 2/150	429010 2/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 13 mm	484030 13
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12