

**Binnenschroefmaatset, Meetbereik: 50-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12HM meetbekken).
Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428990, instelringen (voor justeren) en verlengstuk.

Technische beschrijving

Aantal instelringen	2
Aantal schroefmaten	4
Meetbereik	50 - 100 mm
Instelring-Ø	62 / 87 mm
Maximale afwijking	0,007 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 50-100	428993 50-100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
Binnenschroefmaat Meetbereik 62-75 mm	428990 62-75
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
Binnenschroefmaat Meetbereik 75-88 mm	428990 75-88
Binnenschroefmaat Meetbereik 50-63 mm	428990 50-63
Binnenschroefmaat Meetbereik 87-100 mm	428990 87-100