

Mitutoyo**Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 16-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429000 16-20
GTIN	4946368517681
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	23 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm
Maat a	2,6 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Totale lengte	127 mm
Meetbereik	16 - 20 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 19 mm	484030 19
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 17 mm	484030 17
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 2/150	429010 2/150