

Mitutoyo**Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 125-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429000 125-150
GTIN	4946368517780
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meetdiepte met verlengstuk	297 mm
Maat a	19,6 mm
Meetbereik	125 - 150 mm
Meettrommel-Ø	23 mm
Standaardmeetdiepte	147 mm
Totale lengte	249 mm
Maximale afwijking	0,01 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022500 200
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 125 mm	484030 125
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 140 mm	484030 140
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150