



## Getrapte bek vast, Voor type: 160



### Bestelgegevens

Bestelnummer	361420 160
GTIN	4250364401128
Artikelklasse	34A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Vaste bek.

gr. 90, 125 en 160 met **Click-snelwisselsysteem**, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.  
Schroefdraad voor opname van HD-bekken bij de groottes 125 en 160.

**Toepassing:**

voor het spannen van parallel voorbereekte werkstukken. Schroefdraad M10 en M6 voor de opname van voorzetbekken met Click-snelwisselsysteem voor Click-strips en bekken. Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

**Materiaal:**

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

**T.b.v.:**

Alle types TC, LC, Garant-NC, Titan en bestaande uitvoering NC.

**Levering:**

inclusief bevestigingsbouten. 1 Getrapte bek.

### Technische beschrijving

Bekhoogte h	50 mm
Voor type	160

Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Bekbreedte b	160 mm
Beklengte l	104 mm
Hoogte h <sub>1</sub>	25 mm
Lengte l <sub>1</sub>	54 mm
Producttype	Bankschroefbekken