

**Mitutoyo****Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 150-175mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429000 150-175
GTIN	4946368517797
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

**Accessoires:**

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

Maat a	19,6 mm
Totale lengte	249 mm
Meettrommel-Ø	23 mm
Standaardmeetdiepte	147 mm
Meetdiepte met verlengstuk	297 mm
Meetbereik	150 - 175 mm
Maximale afwijking	0,01 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

### Dienstverlening

DAkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022500 200

### Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 160 mm	484030 160
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 175 mm	484030 175