



## Getrapte bek vast, Voor type: 200



### Bestelgegevens

Bestelnummer	361420 200
GTIN	4250364401135
Artikelklasse	34A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Vaste bek.

gr. 90, 125 en 160 met **Click-snelwisselsysteem**, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.  
Schroefdraad voor opname van HD-bekken bij de groottes 125 en 160.

**Toepassing:**

voor het spannen van parallel voorbereekte werkstukken. Schroefdraad M10 en M6 voor de opname van voorzetbekken met Click-snelwisselsysteem voor Click-strips en bekken. Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

**Materiaal:**

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

**T.b.v.:**

Alle types TC, LC, Garant-NC, Titan en bestaande uitvoering NC.

**Levering:**

inclusief bevestigingsbouten. 1 Getrapte bek.

### Technische beschrijving

Bekbreedte b	200,4 mm
Hoogte h <sub>1</sub>	25 mm

Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	NC8
Voor type	200
Lengte $l_1$	54 mm
Beklengte $l$	104 mm
Bekhoogte $h$	60 mm
Producttype	Bankschroefbekken