

**WITTE****VAC-MAT-vacuümplaat, Type: V2****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 385032 V2     |
| GTIN          | 2050001717542 |
| Artikelklasse | 38L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogvast aluminium. Modulair uit te breiden met verbindingselementen. **Inclusief ZeroClamp-boringen 12M10 steekmaat 200 mm.**

**Toepassing:**

vacuümspannen van kunststof, glas, metalen, non-ferrometalen, grafiet en andere materialen.

**Levering:**

1 slangtule, 1 verbindingstuk, 7 blindstoppen, 1 stekker LW12, 2 spanklemstukken, vacuümslang (1 m), aanslagschijven.  
10 VAC-MAT-matten.

**Opmerking:**

Vacuüm-spanplaten kunnen met verbindingstukken modulair worden uitgebreid.

**Technische beschrijving**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Gewicht     | 10 kg            |
| Lengte      | 400 mm           |
| Hoogte      | 30 mm            |
| Breedte     | 300 mm           |
| Producttype | Vacuüm-spanplaat |

