

**Mitutoyo****Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 25-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

**Accessoires:**

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

Maat a	2,6 mm
Meetdiepte met verlengstuk	240 mm
Standaardmeetdiepte	90 mm
Meettrommel-Ø	23 mm
Totale lengte	140 mm
Meetbereik	25 - 30 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50
DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 27 mm	484030 27
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 3/150	429010 3/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm	484030 28
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 26 mm	484030 26