



Getrapte bek vast, Voor type: 90



Bestelgegevens

Bestelnummer	361440 90
GTIN	4250364400961
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Gr. 90, 125 en 160 met **Click-snelwisselsysteem**, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.
Gr. 90, 125 met klik-snelwisselsysteem.

Toepassing:

Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Allmatic NC-DUO nr. 360600 en Allmatic NC (bestaande uitvoering nr. 360000, tot het jaar 1998).

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Technische beschrijving

Lengte l_1	25 mm
Geschikt voor kleurcode	Duo
Bekhoogte h	34 mm
Hoogte h_1	16 mm
Voor type	90

Bekbreedte b	89,5 mm
Beklengte l	64 mm
Producttype	Bankschroefbekken