

Mitutoyo**Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 40-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	23 mm
Meetbereik	40 - 50 mm
Maat a	3,4 mm
Meetdiepte met verlengstuk	248 mm
Standaardmeetdiepte	98 mm
Totale lengte	140 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50
DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 44 mm	484030 44
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 3/150	429010 3/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 46 mm	484030 46
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 42 mm	484030 42