



Getrapte bek mobiel, Voor type: 90



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 361400 90 |
| GTIN | 4250364401029 |
| Artikelklasse | 34A |

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar.

gr. 90, 125 en 160 met **Click-snelwisselsysteem**, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.

Toepassing:

voor het spannen van parallel voorbereekte werkstukken. Schroefdraad M10 en M6 voor de opname van voorzetbekken met Click-snelwisselsysteem voor Click-strips en bekken.

Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Alle types TC, LC, Garant-NC, Titan en bestaande uitvoering NC.

Levering:

inclusief bevestigingsbouten. 1 Getrapte bek.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------|
| Bekbreedte b | 89,5 mm |
| Lengte l ₁ | 31 mm |
| Bekhoogte h | 34 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hoogte h ₁ | 16 mm |
| Beklengte l | 56 mm |
| Geschikt voor kleurcode | LC |
| Geschikt voor kleurcode | Duo |
| Geschikt voor kleurcode | TC |
| Geschikt voor kleurcode | NC8 |
| Voor type | 90 |
| Producttype | Bankschroefbekken |