



Getrapte bek vast, Voor type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361440 125
GTIN	4250364400978
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Gr. 90, 125 en 160 met **Click-snelwisselsysteem**, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.
Gr. 90, 125 met klik-snelwisselsysteem.

Toepassing:

Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Allmatic NC-DUO nr. 360600 en Allmatic NC (bestaande uitvoering nr. 360000, tot het jaar 1998).

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Technische beschrijving

Bekhoogte h	39,5 mm
Bekbreedte b	124,4 mm
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Geschikt voor kleurcode	Duo Plus
Voor type	125

Beklengte l	87 mm
Lengte l ₁	42 mm
Hoogte h ₁	20 mm
Producttype	Bankschroefbekken