



Getrapte bek mobiel, Voor type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361400 125
GTIN	4250364401036
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar.

gr. 90, 125 en 160 met **Click-snelwisselsysteem**, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.

Toepassing:

voor het spannen van parallel voorbereekte werkstukken. Schroefdraad M10 en M6 voor de opname van voorzetbekken met Click-snelwisselsysteem voor Click-strips en bekken.

Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Alle types TC, LC, Garant-NC, Titan en bestaande uitvoering NC.

Levering:

inclusief bevestigingsbouten. 1 Getrapte bek.

Technische beschrijving

Beklengte l	70 mm
Bekbreedte b	124,4 mm
Hoogte h ₁	20 mm

Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	Duo Plus
Geschikt voor kleurcode	Titan
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Bekhoogte h	39,5 mm
Voor type	125
Lengte l ₁	40 mm
Producttype	Bankschroefbekken