

WITTE**Rastervacuümplaat, Type: R1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	385030 R1
GTIN	2050001717504
Artikelklasse	38L

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogvast aluminium. Modulair uit te breiden met verbindingselementen. **Inclusief ZeroClamp-boringen 12M10 steekmaat 200 mm.**

Toepassing:

Vacuümspannen van kunststof, glas, metalen, non-ferrometalen, grafiet en andere materialen.

Levering:

1 slangtule, 1 verbindingstuk, 7 blindstoppen, 1 stekker LW12, 2 spanklemstukken, vacuümslang (1 m), aanslagschijven.
10 m afdichtkoord (Ø4 mm).

Opmerking:

Vacuüm-spanplaten kunnen met verbindingstukken modulair worden uitgebreid.

Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Raster	12,5 mm
Hoogte	32,5 mm
Lengte	300 mm
Gewicht	5 kg
Producttype	Vacuüm-spanplaat

