

Mitutoyo**Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting, Meetbereik: 20-25mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 429005 20-25 |
| GTIN | 4946368517209 |
| Artikelklasse | 44A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Geschikt voor blindgatmeting. **Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating voor een lange levensduur.**

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|--------------|
| Totale lengte | 140 mm |
| Meetbereik | 20 - 25 mm |
| Maat a | 0,3 mm |
| Standaardmeetdiepte | 90 mm |
| Meettrommel-Ø | 23 mm |
| Meetdiepte met verlengstuk | 240 mm |
| Maximale afwijking | 0,006 mm |
| Aflezing | 0,005 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm |
| Meettechniek | analoog |

| | |
|-------------|---------------------------|
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | B6 |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm | 022500 50 |
| DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm | 022510 200 |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm | 484030 22 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm | 484030 25 |
| Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 3/150 | 429010 3/150 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 24 mm | 484030 24 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm | 484030 20 |