



Stalen meetband met polyamidemantel in frame, Bandlengte: 20m



Bestelgegevens

Bestelnummer	464900 20
GTIN	4007368011286
Artikelklasse	46M

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing: Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

Frame: Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

Band: gepatenteerd bandbeginpunt, **Flextop-beslag**. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.

Stalen meetband met polyamidemantel. Goede breukvastheid en flexibiliteit. Knikvast verenbandstaal. **Hoge slijtvastheid**, weerbestendig en ongevoelig voor veel chemicaliën en oliesoorten. Met doorlopende mm-verdeling.

Gr. 20 en 30 in recht frame, gr. 50 in V-frame.

Opmerking:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

Technische beschrijving

Bandbreedte	13 mm
totale lengte	310 mm
Frame breedte	150 mm
Type meetbeginpunt	A
Bandlengte	20 m

Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 50 m	026240 50
--	-----------