



Digitale schuifmaat ABS met meetpunten, Meetbereik: 500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415621 500
GTIN	4045197829924
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale schuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Groot, contrastrijk digitaal display. Elektronica wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld. Inschakelen door eenvoudig aan te schuiven. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. **Met robuuste metalen behuizing.**

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Beklengte	150 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aflezing	0,0005 inch
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Kalibratie	A1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,06 mm

Norm	ISO 13385
Meetpunten	ja
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412230