

Mitutoyo**Kleine binnenschroefmaat, Meetbereik: 2,5-3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429100 2,5-3
GTIN	4946368080475
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel. Het verstellen van de meetkop (**met 2 hardmetalen meetvlakken**) gebeurt met behulp van **een HM-uitgeruste** instelpen.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de diameter en de rondheid van boringen.

Accessoires:

Controleringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meetbereik	2,5 - 3 mm
Meettrommel-Ø	17 mm
Meetdiepte	12 mm
Totale lengte	105 mm
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	0,002 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6

Producttype	2-punts binnenschroefmaat
-------------	---------------------------

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
---	-----------

DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
--	------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 3 mm	484030 3
---	----------