

**Mitutoyo****Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting, Meetbereik: 30-40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429005 30-40
GTIN	4946368517223
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Geschikt voor blindgatmeting. **Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating voor een lange levensduur.**

**Accessoires:**

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

Meetdiepte met verlengstuk	248 mm
Meetbereik	30 - 40 mm
Standaardmeetdiepte	98 mm
Meettrommel-Ø	23 mm
Maat a	0,3 mm
Totale lengte	140 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 34 mm	484030 34
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 36 mm	484030 36
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 38 mm	484030 38
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 3/150	429010 3/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 32 mm	484030 32
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35