

BMI[®]**Glasvezelmeetband in behuizing, Bandlengte: 30m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	463300 30
GTIN	4007368073017
Artikelklasse	46M

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing: Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

Frame: Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

Glasvezelmeetband. Uiterst knikvast en flexibel, weerbestendig en ongevoelig voor een groot aantal chemicaliën. **Niet elektrisch geleidend.** Zeer goed afleesbaar. Met cm-verdeling.

Opmerking:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

Technische beschrijving

Bandbreedte	13 mm
Behuizing breedte	175 mm
Behuizing lengte	210 mm
Behuizing hoogte	32 mm
Type meetbeginpunt	A

Bandlengte	30 m
Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 50 m	026240 50
--	-----------