

Mitutoyo**Binnenschroefmaatset Holtest, Meetbereik: 6-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 429000. Controleringen overeenkomstig nr. 484030, verlengstuk 100 mm nr. 429010.

Technische beschrijving

Instelring-Ø	8 / 10 mm
Aantal schroefmaten	3
Meetbereik	6 - 12 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-12 mm

020550 6-12

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 1/100

429010 1/100

Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 8-10 mm

429000 8-10

Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 6-8 mm

429000 6-8

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm

484030 11

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm

484030 7

Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 10-12 mm

429000 10-12

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm

484030 9