

**Mitutoyo****Binnenschroefmaatset Holtest, Meetbereik: 12-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

**Levering:**

Binnenschroefmaten nr. 429000. Controleringen overeenkomstig nr. 484030, verlengstuk 150 mm nr. 429010.

**Technische beschrijving**

Instelring-Ø	16 mm
Aantal schroefmaten	2
Meetbereik	12 - 20 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

### Accessoires

Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 12-16 mm	429000 12-16
Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 16-20 mm	429000 16-20
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 2/150	429010 2/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18