

Mitutoyo**Kleine binnenschroefmaat, Meetbereik: 4-5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429100 4-5
GTIN	4946368080499
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel. Het verstellen van de meetkop (**met 2 hardmetalen meetvlakken**) gebeurt met behulp van **een HM-uitgeruste** instelpen.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de diameter en de rondheid van boringen.

Accessoires:

Controleringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meetdiepte	22 mm
Meetbereik	4 - 5 mm
Totale lengte	115 mm
Meettrommel-Ø	17 mm
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	0,002 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6

Producttype

2-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm

022510 200

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm

022500 20

AccessoiresInstelring DIN 2250 C Nominale maat \varnothing 4 mm

484030 4

Instelring DIN 2250 C Nominale maat \varnothing 5 mm

484030 5