



Stalen meetband V2A voor omtrek en \emptyset , maximale meetomtrek: 3460mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	465682 3460
GTIN	2050001060594
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen **CJU**-meetband voor het meten van buitenomtrek en \emptyset van cilindrische lichamen. De band van verenstaal is aan de voorkant voorzien van 2 gelaserde schaalverdelingen voor omtrek en \emptyset . Afstand tussen maatstrepen 1 mm. **Noniusaflezing 0,1 mm**. Maximale afwijking van de schaalverdeling volgens DIN 866.

V2A-uitvoering van roestvrij verenstaal.

Opmerking:

Meetbanden C met aflezing 0,05mm en meetbanden met zwarte coating op aanvraag.
Stationaire uitvoering CJU op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik voor omtrek	2190 - 3460 mm
Meetbereik voor \emptyset	700 - 1100 mm
Bandbreedte	16 mm
Aflezing	0,1 mm
Banddikte	0,2 mm
Kalibratie	G2
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieOmtrekmeetband Maximale lengte 6000 mm

026280 6000