

Mitutoyo**Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting, Meetbereik: 62-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429005 62-75
GTIN	4946368517254
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Geschikt voor blindgatmeting. **Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating voor een lange levensduur.**

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meetdiepte met verlengstuk	255 mm
Maat a	0,3 mm
Totale lengte	156 mm
Standaardmeetdiepte	105 mm
Meettrommel-Ø	23 mm
Meetbereik	62 - 75 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75