

Mitutoyo**Binnenschroefmaatset Holtest, Meetbereik: 50-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 429000. Controleringen overeenkomstig nr. 484030, verlengstuk 150 mm nr. 429010.

Technische beschrijving

Instelring-Ø	62 / 87 mm
Aantal schroefmaten	4
Meetbereik	50 - 100 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezings	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Verpakking	steverige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 75-88 mm	429000 75-88
Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 50-63 mm	429000 50-63
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 87-100 mm	429000 87-100
Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 62-75 mm	429000 62-75