

Mitutoyo**Digitale binnenschroefmaat, Meetbereik: 6-8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429110 6-8
GTIN	4946368562827
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.

'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.

Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.

Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12–16 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Opmerking:

Op aanvraag tot meetbereik 300mm leverbaar.

Technische beschrijving

Meetbereik	6 - 8 mm
Meetdiepte met verlengstuk	145 mm
Maat a	2 mm
Standaardmeetdiepte	45 mm
Maximale afwijking	0,002 mm

Aflezing	0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
Zender Type S16E	498966 S16E
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1

Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 1/100	429010 1/100
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2