

**Mitutoyo****Digitale binnenschroefmaatset, Meetbereik: 12-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.**

'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.

Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.

**Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12-25 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.**

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Digitale binnenschroefmaten nr. 429110, instelringen.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	12 - 25 mm
Aantal instelringen	2
Instelring-Ø	16 / 20 mm

Aantal schroefmaten	3
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 12-25 mm	020550 12-25
--	--------------

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Zender Type S16E	498966 S16E
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 3/150	429010 3/150
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 2/150	429010 2/150
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2