

**Mitutoyo****Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting, Meetbereik: 75-88mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429005 75-88
GTIN	4946368517261
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Geschikt voor blindgatmeting. **Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating voor een lange levensduur.**

**Accessoires:**

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

Meetdiepte met verlengstuk	255 mm
Maat a	0,3 mm
Standaardmeetdiepte	105 mm
Totale lengte	156 mm
Meettrommel-Ø	23 mm
Meetbereik	75 - 88 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

### Dienstverlening

DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100

### Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 85 mm	484030 85