

Mitutoyo**Digitale binnenschroefmaat, Meetbereik: 40-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429110 40-50
GTIN	4946368563015
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.

'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.

Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.

Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12–16 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Opmerking:

Op aanvraag tot meetbereik 300mm leverbaar.

Technische beschrijving

Meetbereik	40 - 50 mm
Meetdiepte met verlengstuk	252 mm
Standaardmeetdiepte	102 mm
Maat a	0,3 mm
Maximale afwijking	0,003 mm

Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 42 mm	484030 42
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 44 mm	484030 44

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 46 mm	484030 46
Zender Type S16E	498966 S16E
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 3/150	429010 3/150