


Mitutoyo**Binnenschroefmaatset Holtest, Meetbereik: 100-200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 429000. Controleringen overeenkomstig nr. 484030, verlengstuk 150 mm nr. 429010.

Technische beschrijving

Instelring-Ø	125 / 175 mm
Meetbereik	100 - 200 mm
Aantal schroefmaten	4
Maximale afwijking	0,01 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm

Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 100-200 mm	020550 100-200
------------------------------------------------------	----------------

Accessoires

Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 100-125 mm	429000 100-125
Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 125-150 mm	429000 125-150
Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 150-175 mm	429000 150-175
Binnenschroefmaat Holtest Meetbereik 175-200 mm	429000 175-200
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 110 mm	484030 110
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 140 mm	484030 140
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 160 mm	484030 160
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 180 mm	484030 180