

**Mitutoyo****Digitale binnenschroefmaat, Meetbereik: 8-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429110 8-10
GTIN	4946368562964
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.**

'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.

Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.

**Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12–16 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.**

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497445, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Opmerking:**

Op aanvraag tot meetbereik 300mm leverbaar.

**Technische beschrijving**

Maat a	2 mm
Meetdiepte met verlengstuk	145 mm
Meetbereik	8 - 10 mm
Standaardmeetdiepte	45 mm
Maximale afwijking	0,002 mm

Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

## Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Zender Type S16E	498966 S16E
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1

Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 1/100	429010 1/100
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2