

**Mitutoyo****Binnenschroefmaatset Holtest voor blindgatmeting, Meetbereik: 12-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Geschikt voor blindgatmeting. **Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating voor een lange levensduur.**

**Levering:**

Binnenschroefmaten nr. 429005. Controleringen overeenkomstig nr. 484030, verlengstuk 150 mm nr. 429010.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	12 - 20 mm
Aantal schroefmaten	2
Instelring-Ø	16 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

---

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
--	-----------

Binnenschroefmaat Holtestvoor blindgatmeting Meetbereik 16-20 mm	429005 16-20
---	--------------

Binnenschroefmaat Holtestvoor blindgatmeting Meetbereik 12-16 mm	429005 12-16
---	--------------

Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 2/150	429010 2/150
---	--------------

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
--	-----------