




## Roestvrijstalen meetband in frame, Bandlengte: 20m



### Bestelgegevens

Bestelnummer	464850 20
GTIN	4007368110170
Artikelklasse	46M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Behuizing:** Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

**Frame:** Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

**Band:** gepatenteerd bandbeginpunt, **Flextop-beslag**. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.

**Roestvrijstalen meetband** van gehard chroom-nikkelstaal, transparant gemoffeld. Opgedrukte schaalverdeling met goed afleesbare cijfers en maatstreepjes. Goede breukvastheid en flexibiliteit. Met cm-verdeling (eerste 20 cm met mm-verdeling).

Gr. 20 en 30 in recht frame, gr. 50 in V-frame.

#### Opmerking:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

### Technische beschrijving

Frame breedte	120 mm
totale lengte	280 mm
Bandbreedte	13 mm
Type meetbeginpunt	A
Bandlengte	20 m

Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

**Dienstverlening**

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 50 m	026240 50
--	-----------