

**Mitutoyo****Digitaal driepunts-binnenmeetgereedschap, Meetbereik: 40-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429250 40-50
GTIN	4946368636566
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen** Borematic voor blindgatmeting. Duidelijk afleesbaar zonder fouten via een grote LCD-weergave met cijferhoogte 11 mm.

**Display 330° draaibaar.** De meettasters centreren de schroefmaat automatisch in de boring en garanderen een eenvoudige bediening. Het verstellen van de meettasters gebeurt spelingvrij met behulp van een **hardmetalen conus**. Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating.

**Voordeel:**

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van snelverstelling en automatische centrering.

**Functie:**

- **Waardeopslagtoets slaat het meetresultaat op (bijvoorbeeld bij een ongunstige meetpositie).**
- **Nulpunt / absolute maat maakt nulstellen op elke positie mogelijk.**
- **Goedkeur/afkeur-weergave voor eenvoudige controle van de tolerantiewaarden.**
- **Snelverstelling voor snelle overbrugging van de meetweg.**

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Digimatic-signaalkabel nr. 497080, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Reservedeel:**

Reservemeetkop nr. 429252.

## Technische beschrijving

Meetbereik	40 - 50 mm
Standaardmeetdiepte	67 mm
Maat a	0,3 mm
Meetdiepte met verlengstuk	217 mm
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
---	------------

Reservemeetkop Meetbereik 40-50 mm	429252 40-50
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 3/150	429010 3/150
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Zender Type S1	498966 S1
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Aansluitkabel Type D1	497080 D1