

**Garant****Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 0, Lengte×breedte: 400X400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	430190 400X400
GTIN	4045197435750
Artikelklasse	41C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

**Nauwkeurigheid:**

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

**DIN 876/0 – fijn diamantgelept** voor controle.

**Levering:**

**Inclusief testrapport, transportverpakking.** Inclusief rubberen voetblokken.

**Opmerking:**

**Op aanvraag:** roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

**Technische beschrijving**

Vlakheid	0,006 mm
Dikte	50 mm
Gewicht	25 kg
Aantal rubbervoeten	4
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	0 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat

---

## Accessoires

Onderhoudsmiddel voor graniet Inhoud 0,5 l	431840 0,5
Onderhoudsmiddel voor graniet Inhoud 0,5 l	431841 0,5