

Mitutoyo**Binnenschroefmaatset Holtest voor blindgatmeting, Meetbereik: 20-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Geschikt voor blindgatmeting. **Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating voor een lange levensduur.**

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 429005. Controleringen overeenkomstig nr. 484030, verlengstuk 150 mm nr. 429010.

Technische beschrijving

Instelring-Ø	25 / 40 mm
Meetbereik	20 - 50 mm
Aantal schroefmaten	4
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessoires

Binnenschroefmaat Holtestvoor blindgatmeting Meetbereik 20-25 mm	429005 20-25
Binnenschroefmaat Holtestvoor blindgatmeting Meetbereik 30-40 mm	429005 30-40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 27 mm	484030 27
Binnenschroefmaat Holtestvoor blindgatmeting Meetbereik 25-30 mm	429005 25-30
Binnenschroefmaat Holtestvoor blindgatmeting Meetbereik 40-50 mm	429005 40-50
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 3/150	429010 3/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22