

Mitutoyo**Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting, Meetbereik: 12-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Geschikt voor blindgatmeting. **Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating voor een lange levensduur.**

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meetbereik	12 - 16 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm
Meettrommel-Ø	23 mm
Totale lengte	127 mm
Maat a	0,3 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 13 mm	484030 13
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 2/150	429010 2/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16