

**Laser-afstandsmeter, Bereik: 60m****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 465540 60 |
| GTIN | 4045197838728 |
| Artikelklasse | 42I |

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige handlasermeter voor snel en eenvoudig uitvoeren van standaardmeettaken. Ergonomisch gevormde tweecomponenten-behuizing. Soft-Touch-toetsen met zelfverklarende symbolen. LCD-scherm met inschakelbare achtergrondverlichting. Grafische symbolen op het scherm ondersteunen de gebruiker bij de meetprocedures. Laserklasse 2.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Nauwkeurigheid:

Afwijking $\pm 1,5$ mm op 10 m meettraject bij optimale omstandigheden.

Levering:

Inclusief 2 x batterijen nr. 081551 LR3, riemtasje en handlus.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Meetnauwkeurigheid | $\pm 1,5$ mm |
| Indirecte meting (Pythagoras) | ja |

| | |
|---|-----------------|
| Hoogte | 28 mm |
| Dynamische meting | ja |
| Optellen/afrekken | ja |
| Minimaal-/maximaalmeting | ja |
| Gewicht | 100 g |
| Akoestische meetbevestiging | ja |
| Bereik | 60 m |
| Batterijlevensduur (metingen) | 4000 |
| IP-klasse | IP 54 |
| Meetwaardegeheugen | 20 |
| Lengte | 110 mm |
| Automatische uitschakeling | 3 min |
| Voeding | 2x 081551 LR3 |
| Oppervlakte- en volumeberekening | ja |
| Breedte | 46 mm |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081551 LR3 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Producttype | Afstandsmeter |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|