

**Multimeter, Apparaattype: 960****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473320 960
GTIN	4045197838759
Artikelklasse	42I

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormde tweecomponenten-behuizing met rubberen ommanteling. Groot, gemakkelijk af te lezen digitaal display met inschakelbare achtergrondverlichting. Auto Ranging-meetapparatuur. Alle apparaten met testpenhouder aan achterzijde voor bediening met één hand, met opstelbeugel.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur met veel functies.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Levering:

Inclusief batterijen (gr. 960 2 st., gr. 9917 1 st.), meetkabels nr. 473328 gr. 2.

Technische beschrijving

Frequentie	0,01 Hz – 10 kHz
------------	------------------

Gelijkspanning DC	0,1 mV – 600 V
Display met achtergrondverlichting	ja
Waardeopslagtoets	ja
Wisselspanning AC	1 mV – 600 V
Overspanningscategorie	CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Weerstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Meetmethode	TRUE RMS (AC)
Basisnauwkeurigheid	1 %
Akoestische doorgangstest	ja
Automatisch uitschakelen	ja
IP-klasse	IP 67
Kalibratie	I3
Diodetest	ja
Capaciteit	0,01 nF – 4000 μ F
Weergavebereik	4000
Meetpuntverlichting	ja
Wisselstroom AC	0,1 μ A – 10 A
Gelijkstroom DC	0,1 μ A – 10 A
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2x nr. 081556 gr. LR3
Producttype	Multimeter

Dienstverlening

KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3
DAkKS-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3

Accessoires

Meetkabels Meetpen-Ø 2 mm	473328 2
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3