

**Mitutoyo****Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting, Meetbereik: 16-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429005 16-20
GTIN	4946368517193
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Geschikt voor blindgatmeting. **Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating voor een lange levensduur.**

**Accessoires:**

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	16 - 20 mm
Meettrommel-Ø	23 mm
Maat a	0,3 mm
Totale lengte	127 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 19 mm	484030 19
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 2/150	429010 2/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 17 mm	484030 17
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18