

Mitutoyo**Digitale binnenschroefmaat, Meetbereik: 16-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429110 16-20
GTIN	4946368562858
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.

'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.

Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.

Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12–16 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Opmerking:

Op aanvraag tot meetbereik 300mm leverbaar.

Technische beschrijving

Maat a	0,3 mm
Meetdiepte met verlengstuk	226 mm
Meetbereik	16 - 20 mm
Standaardmeetdiepte	76 mm
Maximale afwijking	0,002 mm

Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

Accessoires

Zender Type S16E	498966 S16E
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 19 mm	484030 19
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 2/150	429010 2/150

Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497445 D2
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 17 mm	484030 17
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20