

Mitutoyo**Digitaal driepunts-binnenmeetgereedschap, Meetbereik: 75-88mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 429250 75-88 |
| GTIN | 4946368636610 |
| Artikelklasse | 44A |

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen Borematic voor blindgatmeting. Duidelijk afleesbaar zonder fouten via een grote LCD-weergave met cijferhoogte 11 mm.

Display 330° draaibaar. De meettasters centreren de schroefmaat automatisch in de boring en garanderen een eenvoudige bediening. Het verstellen van de meettasters gebeurt spelingvrij met behulp van een **hardmetalen conus**. Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating.

Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van snelverstelling en automatische centrering.

Funcctie:

- **Waardeopslagtoets slaat het meetresultaat op (bijvoorbeeld bij een ongunstige meetpositie).**
- **Nulpunt / absolute maat maakt nulstellen op elke positie mogelijk.**
- **Goedkeur/afkeur-weergave voor eenvoudige controle van de tolerantiewaarden.**
- **Snelverstelling voor snelle overbrugging van de meetweg.**

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Digimatic-signaalkabel nr. 497080, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Reservedeel:

Reservemeetkop nr. 429252.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------------------------------------|
| Standaardmeetdiepte | 75 mm |
| Maat a | 0,3 mm |
| Meetdiepte met verlengstuk | 225 mm |
| Aflezing | 0,001 mm |
| Meetbereik | 75 - 88 mm |
| Maximale afwijking | 0,006 mm |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 357 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Aansluiting | Digimatic-aansluiting |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt |
| Meettechniek | Digitaal |
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | B6 |
| Producttype | 3-punts binnenmeetgereedschap |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm | 022510 200 |
| Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm | 022500 100 |

Accessoires

| | |
|-------------------------|-------------|
| Aansluitkabel Type USB2 | 497080 USB2 |
|-------------------------|-------------|

| | |
|---|--------------|
| Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498975 |
| Aansluitkabel Type D1 | 497080 D1 |
| Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150 | 429010 4/150 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm | 484030 80 |
| Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498965 |
| Zender Type S1 | 498966 S1 |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357 | 081560 357 |
| Aansluitkabel Type D2 | 497080 D2 |
| Reservemeetkop Meetbereik 75-88 mm | 429252 75-88 |