



Modulaire machineklem, Bekbreedte A: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362100 125
GTIN	2050001077479
Artikelklasse	35G

Omschrijving

Uitvoering:

- Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
- Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
- Machineklem met neertrekbecken.
- Inzetgehard HRC 60.
- Paralleliteit 0,02 mm.

Levering:

Inclusief neertrekbecken, 1 werkstukaanslag, 2 T-groefstukken nr. 362160 maat 16/16, 1 spansleutel, 1 sleutel met dwarsgreep.

Opmerking:

Andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

Technische beschrijving

Gewicht	17 kg
Hoogte basisdeel G	40 mm
Spanbereik b	150 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Gerardi 125
Pasgroef dwars n	16 mm
Bekbreedte A	125 mm

Bekhoogte C	40 mm
Pasgroef langs I	16 mm
Totale lengte L	345 mm
Maximale spankracht bij 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Producttype	Machineklem

Accessoires

Prismabek (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362125 125
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 12/16 mm	362160 12/16
Modulair element, vast (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362150 125
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 20/16 mm	362160 20/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 16/16 mm	362160 16/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 14/16 mm	362160 14/16
Gladde voorzetbek, hard (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362147 125
Voorzetbek met langsgroeven (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362146 125
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 18/16 mm	362160 18/16
Gladde voorzetbek, zacht (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362148 125
Spanelement compleet (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362144 125
Beweegbare bek (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362143 125
Spanklemstukken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362120 125
Modulair element, beweegbaar (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362145 125