

Garant**Schuifmaten, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410100 200
GTIN	4045197598585
Artikelklasse	40Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Ergonomisch geoptimaliseerde slede.

Meetvlakken fijn gelept. Beter afleesbaar dankzij schaal met andere kleur.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Aflezing	0,05 mm
Meetbereik	0 - 200 mm
Verpakking	Etui
Beklengte	50 mm
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3

Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200