



## Modulaire machineklem, Bekbreedte A: 150/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	362100 150/2
GTIN	2050001077486
Artikelklasse	35G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
- Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
- Machineklem met neertrekbecken.
- Inzetgehard HRC 60.
- Parallelliteit 0,02 mm.

#### Levering:

Inclusief neertrekbecken, 1 werkstukaanslag, 2 T-groefstukken nr. 362160 maat 16/16, 1 spansleutel, 1 sleutel met dwarsgreep.

#### Opmerking:

Andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

### Technische beschrijving

Totale lengte L	420 mm
Pasgroef langs l	16 mm
Gewicht	35,5 kg
Bekhoogte C	50 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Gerardi 150
Hoogte basisdeel G	50 mm

Pasgroef dwars n	16 mm
Bekbreedte A	150 mm
Spanbereik b	200 mm
Maximale spankracht bij 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Producttype	Machineklem

## Accessoires

T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 14/16 mm	362160 14/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 12/16 mm	362160 12/16
Voorzetbek met langsgroeven (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362146 150
Spanklemstukken, paar Voor bekbreedte 150 mm	362120 150
Spanelement compleet (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362144 150
Modulair element, beweegbaar (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362145 150
Hoekopzetbek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362130 150
Gladde voorzetbek, zacht (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362148 150
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 16/16 mm	362160 16/16
Prismabek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362125 150
Gladde voorzetbek, hard (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362147 150
Beweegbare bek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362143 150
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 20/16 mm	362160 20/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 18/16 mm	362160 18/16
Prismaopzetbek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362135 150
Middenbek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362142 150

Modulair element, vast (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm

362150 150