



Hogedruk-machineklem, Bekbreedte: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362010 125
GTIN	4045197233837
Artikelklasse	32F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Basisdeel en beweegbare bovenslede van nodulair gietijzer GGG 60, geharde en geslepen geleidebanen.**
- **Mechanisch-hydraulisch werkende krachtversterker met exact vooraf instelbare spankracht.**
- **Onderhoudsvrije en compleet ingekapselde hogedrukspindel.**
- **Standaard met geharde en geslepen gladde spanbekken.**
- **Onderste deel met langs- en dwars sleuven maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.**

Toepassing:

- **Voor het trillingsvrij, absoluut betrouwbaar spannen bij zeer hoge snij- en voedingskrachten.**
- **Nauwe fabricagetoleranties maken het achteraf monteren van meerdere machineklemmen naast elkaar mogelijk.**

Levering:

Inclusief 4 spanklemstukken, 1 paar geharde spanbekken, handkruk.

Accessoires:

- **Uitlijn- en fixeerset zie nr. 360530; accessoires zie nr. 362015 – 362025.**
- **Andere bekken zie nr. 362400 – 362620.**

Opmerking:

Voor de montage van bekken uit het toebehoren moeten de standaardbekken worden gedemonteerd.

Voor gebruik van de bekken nr. 362400 – 362620 a.u.b. de standaardvoorzetbek demonteren, vervolgens kunnen de voorzetbekken nr. 362400 - 362620 op de M10-boring in het midden worden gemonteerd.

Technische beschrijving

Spanbereik b I	0 - 105 mm
L ₂	80 mm
Bekbreedte	125 mm
Spankracht	40 kN
Spanbereik b uitgebreid	255 mm
Hoogte basisdeel c	107 mm
Draadafmeting d ₁	M12
Kleurcode voor bijpassende accessoires	HD-HOLEX
Spanbereik b II	100 - 205 mm
L ₃	60 mm
Steunhoogte G +0,02	65 mm
L ₄	489 - 694 mm
Gewicht	25 kg
Lengte basisdeel a	425 mm
Producttype	Machineklem

Accessoires

Spanbekken, paar, met langs- en dwarsleuven Voor bekbreedte 125 mm	362400 125
Basisbekken, paar, zacht Voor bekbreedte 125 mm	362520 125
Rolneertrekbecken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362460 125
Spanbekken, paar, met afgezet steunvlak Voor bekbreedte 125 mm	362560 125
Draaiplaat Voor bekbreedte 125 mm	362015 125
Veerbladbecken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362600 125
	360750 125/160

Spanklemstukken 2-delige set Voor bekbreedte 125/160 mm

Reserveveerbladen, paar Voor bekbreedte 125 mm	362620 125
Prismabekken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362500 125
Spanbekken, paar, glad Voor bekbreedte 125 mm	362420 125
Omslag Voor bekbreedte 125/160 mm	360810 125/160
Spanbek met afgezet steunvlak Voor bekbreedte 125 mm	362030 125
Verstelbare werkstukaanslag Voor bekbreedte 125 mm	362020 125