



## Hogedruk-machineklem, Bekbreedte: 160mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	362010 160
GTIN	4045197233844
Artikelklasse	32F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Basisdeel en beweegbare bovenslede van nodulair gietijzer GGG 60, geharde en geslepen geleidebanen.**
- **Mechanisch-hydraulisch werkende krachtversterker met exact vooraf instelbare spankracht.**
- **Onderhoudsvrije en compleet ingekapselde hogedrukspindel.**
- **Standaard met geharde en geslepen gladde spanbekken.**
- **Onderste deel met langs- en dwars sleuven maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.**

#### Toepassing:

- **Voor het trillingsvrij, absoluut betrouwbaar spannen bij zeer hoge snij- en voedingskrachten.**
- **Nauwe fabricagetoleranties maken het achteraf monteren van meerdere machineklemmen naast elkaar mogelijk.**

#### Levering:

Inclusief 4 spanklemstukken, 1 paar geharde spanbekken, handkruk.

#### Accessoires:

- **Uitlijn- en fixeerset zie nr. 360530; accessoires zie nr. 362015 – 362025.**
- **Andere bekken zie nr. 362400 – 362620.**

#### Opmerking:

Voor de montage van bekken uit het toebehoren moeten de standaardbekken worden gedemonteerd.

Voor gebruik van de bekken nr. 362400 – 362620 a.u.b. de standaardvoorzetbek demonteren, vervolgens kunnen de voorzetsbekken nr. 362400 - 362620 op de M10-boring in het midden worden gemonteerd.

## Technische beschrijving

Steunhoogte G +0,02	80 mm
Spankracht	50 kN
L <sub>3</sub>	95 mm
Gewicht	50 kg
Spanbereik b uitgebreid	365 mm
L <sub>2</sub>	90 mm
Hoogte basisdeel c	130 mm
L <sub>4</sub>	575 - 880 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	HD-HOLEX
Draadafmeting d <sub>1</sub>	M16
Bekbreedte	160 mm
Spanbereik b I	0 - 155 mm
Spanbereik b II	150 - 305 mm
Lengte basisdeel a	570 mm
Producttype	Machineklem

## Accessoires

Omslag Voor bekbreedte 125/160 mm	360810 125/160
Spanbekken, paar, glad Voor bekbreedte 160 mm	362420 160
Rolneertrekbecken, paar Voor bekbreedte 160 mm	362460 160
Prismabekken, paar Voor bekbreedte 160 mm	362500 160
Spanklemstukken2-delige set Voor bekbreedte 125/160 mm	360750 125/160
Basisbekken, paar, zacht Voor bekbreedte 160 mm	362520 160
Reserveveerbladen, paar Voor bekbreedte 160 mm	362620 160
Veerbladbecken, paar Voor bekbreedte 160 mm	362600 160

Spanbekken, paar, met langs- en dwars sleuven Voor  
bekbreedte 160 mm

362400 160

Draaiplaat Voor bekbreedte 160 mm

362015 160