

Waldmann **Rechthoekige led-loeplamp zonder voet, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	491521 2
GTIN	4013330089412
Artikelklasse	49A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Led-loeplamp voor spiegelvrij en gelijkmatig verlicht werkoppervlak. Knikarm vrij beweegbaar. De balansveer houdt de lamp in elke positie stabiel.

- **Gecoate, geslepen en krasvaste glazen lens. Zwenkbaar.**
- **Rechthoekige led-loeplamp met 54 leds voor een sterke, gelijkmatige verlichting van een groot oppervlak. Opgenomen vermogen slechts 12 W, lichtsterkte 6000 lx, meertraps schakelbaar. Leds met een levensduur tot 50000 h.**
- **Segmentschakeling voor het herkennen van zeer fijne structuren en storingen. Afhankelijk van de toepassing kan uit lichtinval met schaduwvorming en rondom schaduwvrij licht worden gekozen.**
- **Groot gezichtsveld voor vertekeningenvrij zicht.**

**Levering:**

Inclusief stofdeksel en aanschroefbare kunststof voet.

**Accessoires:**

Voet nr. 491660, tafelklem nr. 491670.

**Opmerking:**

De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.

**Technische beschrijving**

Kopafmeting breedte	194 mm
Lens breedte	105 mm
Kopafmeting hoogte	75 mm
Uitsteeklengte	900 mm
Gewicht	2 kg
Lens lengte	162 mm
Kopafmeting lengte	298 mm
Vergroting (x-voudig)	1,75
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	Led-module
Lampen vervangbaar	nee
Producttype	Loeplamp

---

## Accessoires

Tafelvoet voor loeplamp nr. 491521	491660
------------------------------------	--------